


INSTALLATION VORSCHRIFTEN




OptiBean (NG) Touch

ANIMO
DEDICATED TO EVERY CUP

INSTALLATIONSANLEITUNG




- + Abmessungen OptiBean (NG) (TOUCH) 409 (B) x 565 (T) x 792 (H), Gewicht ca. 38 kg
- Abmessungen OptiBean 4 (NG) (TOUCH) 455 (B) x 565 (T) x 792 (H), Gewicht ca. 40 kg
- Abmessungen OptiBean 4 TS TOUCH 455 (B) x 565 (T) x 865 (H), Gewicht ca. 42 kg
- Arbeitsplattenabmessungen mindestens 624 (B) x 615 (T) (OB 2,3), 670 (B) x 615 (T) (OB 4)
- links 165 mm Abstand, rechts 50 mm Abstand, hinten minimal 50 mm Abstand



- + Nur geeignet für Innenaufstellung
- + Aufstellung auf einer ebenen Fläche, empfohlene Buffethöhe zwischen 900 und 1050 mm
- + Luftfeuchtigkeit im Aufstellungsraum maximal 80% RH
- + Umgebungstemperatur zwischen 10 - 32°C
- ! Lüfter bläst nach hinten, Kühlschranklüfter muss frei von Hindernissen sein

INSTALLATIONSANLEITUNG



WASSERVERSORGUNG

- + In Übereinstimmung mit NEN1006
- + Versorgungsrohr: Ø15 mm
- + Wasserhahn, Kugelhahn oder sonstiges, mit Luftsprudler und Rückflussbegrenzer, aufgrund von Vorschriften des Landes
- + Wasserdruck: 2 - 5 Bar (0,2 - 0,5 MPa), bei höherem Wasserdruck ein Reduzierstück verwenden
- + Karbonathärte: 3 - 5 KH 40 - 80 mg/Ltr; Verwenden Sie einen Wasserfilter, wenn die Härte unterschiedlich ist
- + Gesamtchloride (Cl) < 50 mg/Ltr
- + pH-Wert 6,5 - 8,5
- ! Platzierung unter dem Netzteil wegen Kurzschlussgefahr



ENERGIEVERSORGUNG

- + In Übereinstimmung mit NEN1010
- + 1N ~ 220-240 V / 50-60 Hz,
- + Geerdete Steckdose, separat abgesichert 16 A, im Umkreis von 1 Meter um die Maschine
- + Leistung OptiBean: 2275 W
- ! Verwenden Sie kein Verlängerungskabel oder Steckdosenleiste!
- ! Platzierung oberhalb des Wasseranschlusses wegen Kurzschlussgefahr



INSTALLATIONSANLEITUNG

ABWASSERVERSORGUNG (optional)


- + In Übereinstimmung mit NEN3215
- + PVC mindestens Ø32 mm mit Siphon
- + Durchgang im Buffet mindestens Ø60 mm (A)
- ! Oberkante Ablauf mindestens 150 mm tiefer als Oberkante Buffet


Artikelnummer:

03360 MÜLLEIMER 26L

1004943 ZUBEHÖR FÜR ABFALLBEHÄLTER UNTERSCHRANK OPTIBEAN NG

1004945 SLÄUCH SET ABFLUSS OB NG - 1004474



**ABFALLTRANSITSERVICE**

Für den optionalen Abfalldurchsatz (B)

- Alle Maße in mm !
- Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu !